

Ficha técnica del producto

Especificaciones



WX 6U Vertical

AR106VI

Descripción General

Presentación	APC By Schneider Electric 6U Wall Mount is an innovative new way to deploy server and networking equipment at the Edge. The unique low-profile design enables large depth devices to be wall mounted in a compact and less intrusive form factor than traditional wall mount cabinets. It can ship pre-integrated with APC Smart UPS battery backup, NetBotz Physical and Environmental Security, and EcoStruxure IT, our cloud-based remote monitoring platform to stay connected at the Edge!
Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Tipo De Producto O Componente	Rack enclosure
Tensión De Entrada Principal	230 V
Tipo De Conexión De Entrada	IEC 60320 C13
Número De Unidad De Rack	6U

Físico

Altura	64,8 cm
Ancho	35,3 cm
Profundidad	96,8 cm
Peso Del Producto	36,29 kg
Color	Negro
Soporte De Montaje	Pared
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Posición De Montaje	Vertical
Profundidad Máxima De Montaje	76,2 cm
Profundidad Mínima De Instalación	76,2 cm
Anchura Del Rack	19"
Carga Permanente Permissible	113,40 kg Dinamico 113,40 kg Estatico

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50 Hz
-------------------------------	-------

Conformidad

Estándares	UL 2416
------------	---------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiental

Caudal De Aire	103,83 l/s
----------------	------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	42,7 cm
Paquete 1 Ancho	73,4 cm
Paquete 1 Longitud	106,4 cm
Paquete 1 Peso	44,91 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	5 años para reparación o sustitución
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

 Producto Eficiente En Materia Energética

 Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto