

Fiche Produit

Spécifications



APC NetShelter SX, Networking Rack Enclosure, 42U, Grey, 1991H x 750W x 1070D mm

AR3140G

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 10 juin 2022

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Présentation

Présentation	NetShelter SX Networking Enclosure expands Schneider Electric's superior IT enclosure line with improved support for high density networking applications. Integrated high density cable managers and improved cable access roof provide support for large cable bundles. When combined with the Side Airflow Duct Kit, the Networking Enclosure ensures complete isolation of cold intake and hot exhaust air for large switches and SAN directors.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principal

Fonction Produit	Armoire rack
Nombre D'Unité De Rack	42U
Équipement Fournis	matériel pour montage en compartiment CD de documentation touche(s) portes et panneaux latéraux à codage identique pieds de réglage matériel de montage roulettes pré-installées panneaux latéraux manuel de l'utilisateur passe-câbles verticaux

Physique

Hauteur	199,1 cm
Largeur	75 cm
Profondeur	107 cm
Poids	155,95 kg
Couleur	Gris
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Emplacement De Montage	Façade Arrière
Profondeur De Montage Maximale	81,92 cm
Profondeur De Montage Minimale	27,94 cm
Largeur Du Rack	19"

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA
	Calibre 16 porte avant
	Calibre 16 poste
	Calibre 16 porte arrière
	Calibre 18 toit
	Calibre 18 panneaux latéraux
Charge Permanente Admissible	1020,58 kg dynamique 1700,97 kg statique

Conformité

Normes	UL 2416
	UL 60950-1
	EIA-310E

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	211,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	85,09 cm
Longueur De L'Emballage 1	121,9 cm
Poids De L'Emballage 1	167,827 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)