

Produktdatenblatt

Spezifikationen



NetShelter SX Gehäuse mit weißen Seitenteilen, 48HE, Breite 600 mm und Tiefe 1200 mm

AR3307W

Übersicht

Ausführung	Hohes Gehäuse mit 48 HE für zusätzliche Geräte. Die geringe Breite optimiert die Flächennutzung im Datenzentrum. Geeignet für Server mit niedriger bis mittlerer Leistungsdichte sowie für Netzwerkanwendungen.
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Rack enclosure
Anzahl Der Rack-Einheiten	48U
Geliefertes Zubehör	Anreihvorrichtung Dokumentations-CD Schlüssel Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile Ausgleichsfüße Befestigungsmaterial Vorinstallierte Rollen Seitenteile

Abmessungen

Höhe	225,8 cm
Breite	60 cm
Tiefe	107 cm
Produktgewicht	138,23 kg
Farbe	Weiß
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Max. Montagetiefe	91,49 cm
Min. Montagetiefe	19,05 cm
Rack-Breite	19"
Beschriftung	14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 18 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
Zulässige Dauerbelastung	1020,58 kg dynamisch 1700,97 kg statisch

Konformität

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	238,5 cm
Vpe 1 Breite	121,9 cm
Vpe 1 Länge	75,2 cm
Vpe 1 Gewicht	157,35 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 Jahre Reparatur oder Austausch
----------	----------------------------------

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umwelleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >







Take-back

Transparenz

RoHS/REACH

Ressourcenleistung

✓ Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓ Frei Von Reach-Svhc

✓ Frei Von Giftigen Schwermetallen

✓ Quecksilberfrei

✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil