

Fiche produit

Spécifications

Moniteur de rack NetBotz 750

NBRK0750



Présentation

Présentation	The NetBotz Rack Monitor 750 provides integrated surveillance, sensing, access control, and advanced alerting for IT environments of all sizes, from single-rack edge networks to large data centers.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Nombre d'unité de rack	1U
Protocole de communication	A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 SNMP v3 SSH v2 TCP/IP
Équipement inclus	Supports de montage en rack Sonde de température/humidité Câble USB
Accessoires associés	Module capteur rack 150 Module à capteurs de la salle 155

Généralités

Tarif Support Caméra	Jusqu'à 30 fps
Résolution de l'afficheur	Jusqu'à 1280x1024
Capteurs universels supportés	0-5 V Contact porte Contact sec Humidité Fumée Fuites ponctuelles de fluide Température Vibration
Nombre de ports de capteur universel	6
Nombre de modules à capteurs pris en charge	12
Nombre de capteurs universels pris en charge	78
Nombre de caméras prises en charge	4

Physique

Couleur	Noir
---------	------

Hauteur	4,3 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	17,8 cm
Poids du produit	2,45 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée
Position de montage	Horizontal

Conformité

Normes	CSA C22.2 N° 60950-1-03 FCC partie 15 classe A ICES-003 UL 60950-1
Certifications du produit	2014/30/UE AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A CE directive CEM 2004/108/CE VCCI classe A

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

Type de réseau de communication	RJ45 10/100/1000 Base-T
---------------------------------	-------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,1 cm
Largeur de l'emballage 1	31,8 cm
Longueur de l'emballage 1	53,3 cm
Poids de l'emballage 1	4,17 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)