

Fiche produit

Spécifications



APC Smart-UPS montage en rack 96 V, 3 kVA, pack de batteries



SRT96RMBP

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Nombre D'Unité De Rack	2U
Type De Batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement Inclus	Supports de montage en rack Manuel utilisateur Carte de garantie

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau De Batterie Vide	0
Batteries Pré-Installées	0
Tension De La Batterie	96V
Nombre De Quantité De Batterie De Rechange	2
Batterie De Remplacement	APCRBC152

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,5 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	59,4 cm
Poids Du Produit	40,6 kg
Mode D'Installation	Rack montée

Conformité

Normes	OSHPD
--------	-------

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Humidité Relative	0...95 % sans condensation
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Humidité Relative De Stockage	0...95 % sans condensation
-------------------------------	----------------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	23,9 cm
Largeur De L'Emballage 1	83,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	59,9 cm
Poids De L'Emballage 1	44,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >







Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie