

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Sistema ATS para rack, 208 V, 20 A, entrada C20, 8 salidas C13 1 salida C19

AP4434

! Se discontinuará el: 30 diciembre 2022

! Pronto a discontinuarse

### Descripción General

**Tiempo de Entrega** Suele haber existencias en inventario

### Principal

**Main Input Voltage** 208 V

**Main Output Voltage** 208 V

**Input Connection Type** IEC 60320 C20

**Número de unidad de rack** 1U

**Accesorios** Piezas para montaje  
Brackets para Rack-mount  
Cable serial para configuración

### Físico

**Color** Negro

**Alto** 4,4 cm

**Ancho** 43,2 cm

**Profundidad** 23,6 cm

**Peso del producto** 3,74 kg

**Ubicación de montaje** Parte frontal  
Parte trasera

**Mounting preference** No preference

**Modo de montaje** Montado en rack

### Entrada

**Frecuencia de red** 50/60 Hz

**Max line current** 20 A

**Input current limits** 20 A

**Capacidad de carga** 3300 VA

### Salida

**Consumo máximo de corriente** 20 A

**Number of power socket outlets** 8 IEC 60320 C13

Tipo de proteccion	Sin dedos
--------------------	-----------

## Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL "CE" Registrado por UL
Normas	EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A

## Ambiental

Temperatura ambiente de trabajo	-5...45 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

## Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,4 cm
Package 1 Width	35,6 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	5,51 kg

## Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin plomo	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)