

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Kit De Cable De Alimentación (6 Ea) Bloqueo C19 A C20 06 M (2 Pies) Azul

AP8712SX590

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Input Connection Type	IEC 60320 C20
Longitud De Cable	0,61 m
Número De Cables	6

Físico

Color	Azul
Altura	30 cm
Ancho	6 cm
Profundidad	6,5 cm
Peso Del Producto	1,12 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack

Entrada

Corriente Máxima De Línea	16 A
Límites De Corriente De Entrada	16 A

Salida

Consumo Máximo De Corriente	16 A
Número De Enchufes De Energía	1 IEC 60320 C19
Longitud Del Cable	0,61 m

Conformidad

Certificaciones De Producto	CCC CSA PSE Registrado por UL Vde
-----------------------------	---

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...75 °C
Humedad Relativa	20...80 %

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...75 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	20...80 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	6 cm
Paquete 1 Peso	1,12 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Plomo

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil