

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Easy UPS SRV 36V Battery P

SRV36BP-9A

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	Manual de usuario "cable de batería"

Baterías y autonomía

Módulos De Batería Por Serie	3
Montaje De Dispositivo	Montado en el piso
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Voltaje De Batería	36V

Físico

Color	Negro
Altura	23,8 cm
Ancho	14,5 cm
Profundidad	40 cm
Peso Del Producto	19,6 kg
Modo De Montaje	No se puede montar en rack
Usb Compatible	No

Conformidad

Certificaciones De Producto	Ce UKCA EAC EN/IEC 62040-1
-----------------------------	-------------------------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...15000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	35,5 cm
Paquete 1 Ancho	52,5 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	20,8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil