

## UPS komunikační kabel, jednoduchá signalizace



940-0020

### Přehled

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Dodací Lhůta | Obvykle na skladě |
|--------------|-------------------|

### Základní popis

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Počet Jednotek Rámů   | 0U                  |
| Délka Kabelu          | 1,83 m              |
| Počet Kabelů          | 1                   |
| Kompatibilita Výrobku | Záložní zdroj (ups) |

### Fyzický

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Barva              | Šedá                            |
| Hmotnost Přístroje | 0,45 kg                         |
| Montážní Režim     | Not rack-mountable              |
| Konektor B         | SUB-D 9 samec simple signaling  |
| Konektor A         | SUB-D 9 samice simple signaling |

### Výstup

|             |   |
|-------------|---|
| Počet Portů | 1 |
|-------------|---|

### Okolní

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Relativní Vlhkost Při Uskladnění | 0...95 %          |
| Nadmořská Výška Pro Skladování   | 0,00...15240,00 m |
| Provozní Teplota                 | 0...45 °C         |
| Relativní Vlhkost                | 0...95 %          |
| Pracovní Nadmořská Výška         | 0...10000 ft      |
| Teplota Okolí Pro Uskladnění     | -15...45 °C       |

### Jednotky balení

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Typ Balení 1              | PCE     |
| Počet Jednotek V Balení 1 | 1       |
| Výška Balení 1            | 22,9 cm |
| Šířka Balení 1            | 5,1 cm  |
| Délka Balení 1            | 10,2 cm |
| Hmotnost Balení 1         | 0,45 kg |

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

# Záruční lhůta

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
|--------|------------------------------|

## Trvale udržitelný rozvoj

**Značka Green Premium™** je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkouhlové produkty<sub>2</sub>.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

|                  |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Směrnice Eu Rohs | V souladu<br><a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                                                                                            |
| Weee             | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |