

Technický list

Specifikace



Sada napájecích šňůr (po 6 ks), aretace, C13 na C14, 0,6 m

AP8702S-WW

Přehled

Představení	S touto jedinečnou snadno použitelnou metodou uchycení kabelů můžete uvolnit prostor a zajistit napájecí kabely mezi jednotkami PDU montovanými do stojanů a připojeným vybavením. Ačkoli lze tyto kabely zapojit do jakékoli standardní zásuvky IEC či síťové zásuvky, funkce „zamykání“ je k dispozici jen při použití těchto kabelů v kombinaci se stojanovými jednotkami PDU řady APC AP8000 nebo s jiným vybavením IT opatřeným uzamykatelnými zásuvkami. Tyto pojistné konektory snižují pravděpodobnost náhodného vytržení kabelů a odpojení zátěže.
Dodací Lhůta	Obvykle na skladě

Základní popis

Input Connection Type	IEC 60320 C14
Délka Kabelu	0,61 m
Počet Kabelů	6

Fyzický

Barva	Černá
Výška	24 cm
Šířka	7 cm
Hloubka	4 cm
Hmotnost Přístroje	0,7 kg
Mounting Preference	No preference
Montážní Režim	Not rack-mountable

Vstup

Max Line Current	10 A
Input Current Limits	10 A

Výstup

Maximální Celkový Odběr Proudů Připadající Na Jednu Fázi	10 A
Number Of Power Socket Outlets	1 IEC 60320 C13
Délka Přívodního Kabelu	0,61 m

Vyhovuje normám

Certifikace Výrobků	CCC PSE VDE
---------------------	-------------------

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Okolní

Provozní Teplota	0...70 °C
Relativní Vlhkost	20...80 %
Pracovní Nadmořská Výška	0...10000 ft
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-25...75 °C
Relativní Vlhkost Při Uskladnění	20...80 %
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...15240,00 m

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	24 cm
Šířka Balení 1	4 cm
Délka Balení 1	7 cm
Hmotnost Balení 1	0,7 kg

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)



Take-back Průhlednost RoHS/REACH

Výkonnost prostředků

 Take-Back Program Available

Pohoda a výkon

 Neobsahuje Olovo

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Weee	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti