

Produktdatenblatt

Spezifikationen



RACK ATS, 10 A / 230 V, 12 A / 208 V, C14 EIN, (12) C13 AUS



AP7721

⚠ Eingestellt am: 03.04.2024

⚠ Der Service wird eingestellt am: 12.12.2044

⚠ Nur über unseren Service verfügbar

Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Anzahl Der Rack-Einheiten	1U
Geliefertes Zubehör	Dokumentations-CD Rack-Montage-Halterungen RS-232-Konfigurationskabel Garantiekarte

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4,4 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	22,9 cm
Produktgewicht	3,93 kg
Montageort	Vorne Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	47 - 63 Hz
Max. Netzstrom	10 A
Eingangsstromgrenzen	10 A

Ausgang

Max. Stromaufnahme	10 A
Anzahl Der Steckdosen	12 IEC 60320 C13
Schutzart	Ohne Leistungsschalter

Konformität

Normen	EN 55022 Klasse A FCC Teil 15 Klasse A
--------	---

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	11,4 cm
Vpe 1 Breite	60 cm
Vpe 1 Länge	34,9 cm
Vpe 1 Gewicht	5,688 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umwelleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)



Take-back Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Bleifrei

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform mit Ausnahmen

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

[Entsorgungsinformationen](#)
