

Fiche Produit

Spécifications



Console LCD pour rack APC 17"

AP5717

Présentation

Présentation	Clavier monté en rack 1U, souris et console LCD avec clavier anglais US.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Main Input Voltage	100 V 240 V
Nombre D'Unité De Rack	1U
Equipement Fournis	Cordon d'alimentation C13-C14 CD de documentation Câble de mise a niveau du microprogramme Guide d'installation Cordon d'alimentation NEMA 5-15 Câble KVM PS2 Kit de montage en rack mono-utilisateur Câble USB Câble KVM USB

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	48,2 cm
Profondeur	61,4 cm
Poids Du Produit	15,9 kg
Emplacement De Montage	Façade Arrière
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Rack montée
Profondeur De Montage Maximale	104,98 cm
Profondeur De Montage Minimale	68 cm

Entrée

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

Conformité

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Certifications Du Produit	C-Tick CE Industrie Canada KCC NOM listé UL VDE Conformité TAA
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 60950 FCC partie 15 classe A CEI 60950

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Matériel pris en charge

Couleur D’Affichage	16 couleurs
Taille De L’Affichage	17 inch
Type De Trackball	Touchpad ps/2 Souris USB
Type D’Afficheur	Afficheur LCD
Consommation Électrique De L’Écran Lcd	19 W
Pixel Size	0,26

Emballage

Type D’Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L’Emballage 1	1
Hauteur De L’Emballage 1	15,2 cm
Largeur De L’Emballage 1	82,6 cm
Longueur De L’Emballage 1	67,3 cm
Poids De L’Emballage 1	19,46 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Plomb

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme aux dérogations](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee [Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.](#)