

Fiche Produit

Spécifications



Console LCD pour rack APC 17" - Français

AP5717F

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Main Input Voltage 100 V
240 V

Nombre d'unité de rack 1U

Equipement fournis
Cordon d'alimentation C13-C14
CD de documentation
Câble de mise à niveau du microprogramme
Guide d'installation
Cordon d'alimentation NEMA 5-15
Câble KVM PS2
Kit de montage en rack mono-utilisateur
Câble USB
Câble KVM USB

Physique

Couleur Noir

Hauteur 4,4 cm

Largeur 48,2 cm

Profondeur 61,4 cm

Poids du produit 15,9 kg

Emplacement de montage
Façade
Arrière

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Non montable en rack

Profondeur de montage maximale 104,98 cm

Profondeur de montage minimale 68 cm

Entrée

Fréquence du réseau 50/60 Hz

Conformité

Certifications du produit
C-Tick
GOST
Industrie Canada

NOM
listé UL
VDE

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 60950 FCC partie 15 classe A CEI 60950
---------------	---

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Matériel pris en charge

Couleur d'affichage	16 couleurs
Taille de l'affichage	17 inch
Type de trackball	Touchpad ps/2 Souris USB
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Consommation électrique de l'écran LCD	19 W

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,2 cm
Largeur de l'emballage 1	82,6 cm
Longueur de l'emballage 1	67,3 cm
Poids de l'emballage 1	19,46 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)