

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bandeja de ventiladores de techo de 208/230 V CA y 50/60 HZ para armarios NetShelter SX de 600 mm An x 1070 mm Pr

ACF502

Visión general

Presentación	La bandeja de ventilador en rack es una solución de bajo coste que ayuda a disipar el calor de un armario Netshelter. El sistema se instala fácilmente en la parte superior del armario y expulsa el calor del techo del rack. Los armarios de instalación mural tienen la opción adicional de instalar los sistemas de bandejas de ventiladores en la base del rack. Las bandejas de ventiladores están diseñadas para facilitar la circulación de aire de abajo arriba dentro del armario.
--------------	--

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14 Schuko CEE 7/7P BS1363A británico
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	guía de instalación

Descripción física

Color	Negro
Altura	6 cm
Ancho	57,4 cm
Profundidad	89,3 cm
Peso Del Producto	8,41 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz
-------------------	----------

Conformidad

Certificaciones De Producto	PSE VDE
Normas	CSA C22.2 No 60950 UL 60950

Medioambiental

Caudal De Aire	207,66 l/s
----------------	------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Audible Noise At 1 Meter From Surface Of Unit	62 dBA
---	--------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,2 cm
Paquete 1 Ancho	99,1 cm
Paquete 1 Longitud	74,9 cm
Paquete 1 Peso	12,5 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------

Sostenibilidad

La **etiqueta Green Premium™** refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO₂.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

 Conforme Con Reach Sin Svhc

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)
