

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC csereakkumulátor #114 2 év garanciával

APCRBC114

Áttekintés

Átfutási Idő	Általában van raktáron
--------------	------------------------

Fő jellemzők

Termék Vagy Alkatrész Típusa	Tartalék akkumulátorszekrény
Akkumulátor Típusa	Lead gel
Tartozékok	Az összes szükséges csatlakozó Akkumulátor-újrahasznosítási útmutató Szerelési útmutató Újrahasználható csomagolás

Akkumulátorok és üzemidő

Akkumulátorcsere	Belső akkumulátor
Üres Akkumulátornyílások	0
Előtelepített Akkumulátorok	0
Készülék Felszerelése	Zárt akkumulátorszekrény
Akkumulátor Feszültsége	12 V
Csereakkumulátorok Száma	1

Fizikai

Szín	Fekete
Magasság	10 cm
Szélesség	5,3 cm
Mélység	15,3 cm
Nettó Súly	1,45 kg
Szerelési Mód	Not rack-mountable
Usb Compatible	No

Kimenet

Akkumulátor-Kapacitás	6,4 AH
-----------------------	--------

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...40 °C
Működési Magasság	0...10000 m
Relatív Páratartalom	0...95 %

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...45 °C
Tárolási Magasság	0,00...15240,00 m
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	0...95 %

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	17,8 cm
1. Csomag Szélessége	8,5 cm
1.Csomag Hossza	21 cm
1. Csomag Súlya	1,7 kg
Scc14	10731304264382

Garancia

Garancia	1 év javítási vagy cseregarancia
----------	----------------------------------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric azzal kapcsolatos elkötelezettségét jelképezi, hogy környezetvédelmi szempontból kategóriaelső termékeket biztosítson. A Green Premium biztosítja a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatásokkal kapcsolatos átláthatóságot, valamint a termékek újrahasznosíthatóságát és alacsony CO₂-kibocsátását.

[Részletek a Green Premium programról >](#)







Take-back

Átláthatóság

RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény



Take-Back Program Available

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ