

Scheda dati

Specifiche



APC Replacement Battery Cartridge #177

APCRBC177

Panoramica

Tempi Di Consegna Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	24 V
Tipo Prodotto	Replacement battery cartridge
Main Output Voltage	24 V
Tipo Batteria	Batteria PB
Apparecchiatura Fornita	Manuale utente

Batterie e tempi di funzionamento

Posizionamento Batteria	Batteria interna
Blocchi Batteria Per Serie	6
Vani Batteria Vuoti	0
Batterie Preinstallate	0
Montaggio Dispositivo	Built-in
Tensione Batteria	24 V
Quantità Batterie Sostitutive	2

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	151 mm
Larghezza	99 mm
Profondità	132 mm
Peso Prodotto	5,32 kg
Mounting Preference	No preference
Installazione	Not rack-mountable

Uscita

Capacità Batteria 9 Ah

Conformità

Certificazioni Prodotto	UL 1778 5th edition
Norme Di Riferimento	UL 1778, 5ª edizione

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0...40 °C
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Umidità Relativa	0...85 %
Temperatura Di Stoccaggio	-15...50 °C
Altitudine Di Stoccaggio	0,00...3048,00 m
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0...95 %

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	19,5 cm
Confezione 1: Larghezza	39,5 cm
Confezione 1: Profondità	49,5 cm
Confezione 1: Peso	23 kg
Scc14	50731304428096

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO₂.


[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)



Transparency RoHS/REACH

Prestazioni che migliorano il benessere

 Senza Mercurio

 Informazioni Esenzioni Rohs [Si](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach

[Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

[EU RoHS Dichiarazione](#)

Regolamento Rohs Della Cina

[Dichiarazione RoHS della Cina](#)

Informazioni Ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Profilo Di Circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)