

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## Плата сетевого управления ИБП 2 с функцией контроля состояния окружающей среды

AP9631

! Снято с производства: 13 Сентябрь 2022

! Приближается дата окончания обслуживания: 30 Октябрь 2023

! Заказ только через сервис

### Обзор

Срок поставки Обычно имеется в наличии

### Основные характеристики

Поставляемое оборудование Компакт-диск с программным обеспечением  
Датчик температуры  
Руководство по эксплуатации

### Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	3,8 cm
Ширина	12,1 cm
Глубина	11,4 cm
Вес нетто	0,09 kg
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный

### Соответствие

Стандарты	EN 55022 класс A EN 55024 FCC, часть 15, класс A ICES-003
Сертификаты	AS/NZS 3548 (C-Tick) класс A ГОСТ VCCI класс A

### Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...45 °C
Высота над уровнем моря	0...10000 ft
Относительная влажность	0...95 %
Температура окружающей среды при хранении	-5...45 °C
Высота хранения	0,00...15240,00 m

Относительная влажность хранения	0...95 %
----------------------------------	----------

## Коммуникационные средства и средства админ

Аутентификация	Radius
----------------	--------

### Тип упаковки

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	5,1 cm
<b>Package 1 Width</b>	23,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	15,9 cm
<b>Package 1 Weight</b>	0,339 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	4
<b>Package 2 Height</b>	30 cm
<b>Package 2 Width</b>	30 cm
<b>Package 2 Length</b>	40 cm
<b>Package 2 Weight</b>	2,32 kg
<b>Unit Type of Package 3</b>	PAM
<b>Number of Units in Package 3</b>	600
<b>Package 3 Height</b>	138,2 cm
<b>Package 3 Width</b>	100 cm
<b>Package 3 Length</b>	120 cm
<b>Package 3 Weight</b>	301,92 kg

### Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит свинца	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
<b>WEEE</b>	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Оптимизированная энергоэффективность	Энергоэффективный продукт
<b>Take-back</b>	Take-back program available

### Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

### Рекомендуемая замена