

Технические характеристики продукта

Спецификации



2-опорная стойка NetShelter
высотой 45U, №12–24, с резьбой
в отверстиях, черная

AR201

Обзор

Срок Поставки	Обычно имеется в наличии
---------------	--------------------------

Основные характеристики

Количество Unit	45U
Количество Кабелей	1
Оборудование В Комплекте	Направляющие винты №12-24 x 0,5 дюйма 24 Руководство по эксплуатации

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	213,6 cm
Ширина	51,3 cm
Глубина	37,6 cm
Вес Нетто	11,82 kg
Место Монтажа	Передний
Тип Крепежа	No preference
Исполнение Монтажа	Нестоечный
Максимальная Глубина Монтажа	104,8 cm
Ширина Стойки	19"
Маркировка	3 (по SWG-таблице) стойки крепления
Допустимая Нагрузка	340,19 kg статический

Соответствие

Сертификаты	внесен в список UL TAA
Стандарты	EIA-310E

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	220 cm
Package 1 Length	16 cm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Package 1 Weight	14 kg
------------------	-------

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)







Take-back

Прозрачность

RoHS/REACH

Производительность ресурсов



Take-Back Program Available

Показатель состояния



Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach



Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов



Не Содержит Ртуту



Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs

[Да](#)

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта