

Технические характеристики продукта

Спецификации



СТОЕЧНЫЙ БЛОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ
СЕРИИ EASY PDU, БАЗОВЫЙ,
0U, 230В, 16А, 1Ф, SCHUKOХ14
, ВХОД SCHUKO 16А, КАБЕЛЬ
3М

EPDU1116B-SCH

Обзор

Срок Поставки	Обычно имеется в наличии
---------------	--------------------------

Основные характеристики

Цвет	Черный
Тип Брп	Основной
Cord Length	3,00 m
Количество Кабелей	1
Поставляемое Оборудование	Руководство по установке Комплект для монтажа без применения инструментов Вертикальные монтажные кронштейны

Дополнительные характеристики

Основное Входное Напряжение	200 В 208 В 230 В
Высота	90,2 cm
Ширина	6,2 cm
Основное Выходное Напряжение	230 В
Глубина	4,44 cm
Вес Нетто	1,94 kg
Место Монтажа	Сторона
Тип Крепежа	No preference
Input Plug Type	Schuko CEE 7 / EU1-16P
Исполнение Монтажа	Стоечный
Rack Units	0U
Положение Монтажа	Вертикальный
Ограничения Входного Тока	16 A
Нагрузочная Способность	3680 VA
Частота Сети	50/60 Гц
Outlet Type And Quantity	14Schuko CEE 7

Условия эксплуатации

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Сертификаты	CE TÜV
Рабочая Температура Окружающей Среды	-5...45 °C
Относительная Влажность	5...95 %
Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
Температура Окружающей Среды При Хранении	-25...65 °C
Относительная Влажность Хранения	5...95 %
Высота Хранения	0,00...15240,00 m

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	132 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	2,84 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	На ремонт либо замену сроком на 1 год
----------	---------------------------------------

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)



Прозрачность RoHS/REACH

Показатель состояния



Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

[Да](#)

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Weee	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы