

Scheda dati

Specifiche



PDU rack, monitorata, 1U, 12 A / 208 V, 10 A / 230 V, 8 C13



AP7820

! Data di fine commercializzazione 14 giu 2022

! Non più disponibile

Panoramica

Tempi Di Consegna Solitamente disponibile subito

Presentazione

Tipo Di Pdu Dotato di indicatore

Cord Length 1,98 m

Apparecchiatura Fornita Staffa/e di fissaggio cavi
Guida di installazione
Guide di montaggio a rack
Manuale utente

Caratteristiche tecniche

Input Voltage 200 V
208 V
230 V

Altezza 4,4 cm

Larghezza 44,4 cm

Output Voltage 208 V
230 V

Profondità 10,2 cm

Peso Prodotto 1,73 kg

Installazione Lato anteriore
Parte posteriore

Mounting Preference No preference

Input Plug Type IEC 60320 C14

Installazione Rack-mounted

Rack Units 1U

Installazione Orizzontale

Corrente Nominale [In] 10 A

Input Current Limits 15 A

Load Capacity 2300 VA

Corrente Nominale 10 A - 230 V
12 A - 208 V

Frequenza Di Rete 50/60 Hz

Total Number Of Outlets 8 IEC 60320 C13

Ambiente

Certificazioni Prodotto	Omologazione cUL C-Tick CE CSA GOST UL listed / CSA VDE VCCI
Norme Di Riferimento	FCC Parte 15 classe A UL 60950
Temperatura Ambiente	-5...45 °C
Umidità Relativa	5...95 %
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-25...65 °C
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	5...95 %
Altitudine Di Stoccaggio	0,00...15240,00 m

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	6,4 cm
Confezione 1: Larghezza	47 cm
Confezione 1: Profondità	33,7 cm
Confezione 1: Peso	2,904 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione
-----------------	---------------------------------------

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO₂.

[Ulteriori informazioni su Green Premium >](#)



Energy Efficient Take-back Transparency RoHS/REACH

Prestazioni delle risorse

✓ Prodotto A Efficienza Energetica

✓ Take-Back Program Available

Prestazioni che migliorano il benessere

✓ Senza Piombo

✓ Senza Mercurio

✓ Informazioni Esenzioni Rohs [Sì](#)

Certificazioni e standard

Regolamento Reach [Dichiarazione REACH](#)

Direttiva Rohs Ue [Conforme alle esenzioni](#)

Informazioni Ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Weee [Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.](#)

Profilo Di Circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)