

Технические характеристики продукта

Спецификации



Сменный батарейный картридж APC №47

RBC47

Обзор

Срок Поставки	Обычно имеется в наличии
---------------	--------------------------

Основные характеристики

Тип Продукта	Картридж сменного аккумулятора
Количество Кабелей	1
Тип Батареи	Свинцово-кислотная батарея
Поставляемое Оборудование	Все необходимые разъемы Руководство по переработке батарей Упаковка многократного пользования Руководство по установке

Батареи и продолжительность автономной раб

Свободные Отсеки Для Батарей	0
Предварительно Установленные Батареи	0
Напряжение Батарей	12 В
Количество Картриджей Rbc™	1

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	6,6 см
Ширина	6,7 см
Глубина	13,4 см
Вес Нетто	1,4 kg
Исполнение Монтажа	Нестоечный

Выход

Емкость Батареи	3 Ah
-----------------	------

Параметры окружающей среды

Рабочая Температура Окружающей Среды	0...40 °C
Высота Над Уровнем Моря	0...10000 ft
Относительная Влажность	0...95 %
Температура Окружающей Среды При Хранении	-15...45 °C

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Высота Хранения	0,00...15240,00 m
Относительная Влажность Хранения	0...95 %

Тип упаковки

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,4 cm
Package 1 Width	14,6 cm
Package 1 Length	18,7 cm
Package 1 Weight	1,666 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	30 дней (только в Японии)
----------	---------------------------

Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также цикличные продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO₂.

[Подробнее о Green Premium >](#)







Take-back

Прозрачность

RoHS/REACH

Производительность ресурсов



Take-Back Program Available

Показатель состояния



Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs

[Да](#)

Сертификация и стандарты

Регламент Reach	Декларация REACH
Директива Ec Rohs	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Регламент Rohs Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая Отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль Кругооборота	Информация о конце срока службы