

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bandeja para ventilador de techo
120 VCA, 50/60 HZ, para gabinetes
NetShelter SX de 600mm de ancho
x 1070 mm de profundidad

ACF501

Descripción General

Presentación	La bandeja de ventilador para rack es una solución de bajo costo que ayuda a extraer el calor de los gabinetes NetShelter. El sistema se instala fácilmente en la parte superior del gabinete y expulsa el calor desde el techo del rack. Los gabinetes para montaje en pared ofrecen la posibilidad adicional de instalar los sistemas de bandejas de ventiladores en la base del rack. Las bandejas de ventiladores están diseñadas para estimular la circulación de aire de abajo hacia arriba en el gabinete.
--------------	---

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	115 V
Input Connection Type	NEMA 5-15P
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación

Físico

Color	Negro
Altura	6 cm
Anchura	57.4 cm
Profundidad	89.3 cm
Peso Del Producto	8.41 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz
-------------------------------	----------

Conformidad

Certificaciones De Producto	PSE
Normas	CSA C22.2 No 60950 UL 60950

Ambiental

Caudal De Aire	207.66 l/s
Audible Noise At 1 Meter From Surface Of Unit	51 dBA

Unidades emabalaje

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15.2 cm
Paquete 1 Ancho	99.1 cm
Paquete 1 Longitud	74.9 cm
Paquete 1 Peso	12 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Conforme Con Reach Sin Svhc

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)