

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Consola LCD de 17" para rack de APC

AP5717

Descripción General

Presentación	Teclado, mouse y consola LCD para montaje en rack de 1 U con distribución de teclado de inglés EE.UU.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	100 V 240 V
Número de unidad de rack	1U
Equipo suministrado	Cable de alimentación C13-C14 CD de documentación Cable para actualización de firmware Guía de instalación Cable de alimentación NEMA 5-15 Cable PS2 KVM Kit para montaje en rack, usuario único Cable USB Cable USB KVM

Físico

Color	Negro
Altura	4.4 cm
Ancho	48.2 cm
Profundidad	61.4 cm
Peso del producto	15.9 kg
Ubicación de montaje	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Profundidad máxima de montaje	104.98 cm
Profundidad mínima de instalación	68 cm

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
-------------------------------	----------

Conformidad

Certificaciones de producto	C-Tick
-----------------------------	--------

CE
Industria Canadá
KCC
NOM
Registrado por UL
VDE
Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)

Normas	EN 55022 clase A EN 55024 EN 60950 FCC Part 15 clase A IEC 60950
---------------	--

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
---	-----------

Hardware soportado

Color de pantalla	16 colores
Tamaño de pantalla	17 inch
Tipo de bola de control (trackball)	Tableta ps/2 Mouse de USB
Tipo de pantalla	Pantalla LCD
Consumo de energía del LCD (indicador de cristal líquido)	19 W
Pixel size	0.26

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	19.46 kg
Paquete 1 Altura	15.2 cm
Paquete 1 ancho	67.3 cm
Paquete 1 Largo	82.6 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
----------------------------	-----------------------------------
