

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Back-UPS Pro, 900VA/540W, Tower, 230V, 6x IEC C13 outlets, AVR, LCD, User Replaceable Battery

BR900MI

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Hauptausgangsspannung	230 V
Bemessungsleistung In W	540 W
Nennleistung In Va	900 VA
Produkt- Oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Anschlussart Der Eingänge	IEC 60320 C13
Anschlussart Der Ausgänge	6 IEC 60320 C13
Batterietyp	Bleisäurebatterie

Batterien und Überbrückungszeit

Laufzeit	View Runtime Graph
Effizienz	View Efficiency Graph
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Aufladezeit Der Batterie	12 h
Anzahl Der Ersatzbatterien	1
Batteriespannung	12 V
Batteriekapazität	9,4 AH
Leistung Batterieladegerät	11 W bewertet
Batterielebensdauer	3...5 Jahr(e)
Ersatzbatterien	APCRBC164
Verlängerte Laufzeit	0

Allgemein

Geliefertes Zubehör	Benutzerhandbuch USB-Kabel
Anzahl Der Freien Steckplätze Für Leistungsmodule	0
Anzahl Der Belegten Steckplätze Des Leistungsmoduls	0

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Redundant	No
-----------	----

Abmessungen

Höhe	19 cm
Breite	9,1 cm
Tiefe	31 cm
Produktgewicht	7,1 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten Montierbar	0
Usb-Kompatibel	No

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz automatische Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen	176 - 294 V
Max. Eingangsstrom	10 A
Max. Schaltstrom	10 A

Ausgang

Max. Konfigurierbare Leistung In W	540 W
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-1 Hz Netzsynchronisation
Usv-Typ	Line Interactive
Wave Type	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Max. Konfigurierbare Leistung In Va	900 VA
Umschaltzeit	10 ms typisch, 12 ms max.

Konformität

Produktzertifizierungen	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
Beschriftung	GS-Zeichen
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Geräuschpegel	45 dBA
Wärmeabgabe	16,4 Btu/h

Kommunikation & Management

Bedienfeld	Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidierter Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm

Überspannungsschutz und Filterung

Geräuschunterdrückung	Mehrpolige Geräuschfilterung, 10 % IEEE-Überspannschutz, Null-Klemm-Reaktionszeit: unverzüglich
-----------------------	---

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	25,5 cm
Vpe 1 Breite	14,3 cm
Vpe 1 Länge	44 cm
Vpe 1 Gewicht	8 kg
Scc14	10731304346941

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
----------	---

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >



Energieeffizient Take-back Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

- ✓

 Energieeffizientes Produkt
- ✓

 Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen