

Fiche produit

Spécifications



Commutateur de transfert automatique pour rack, 120 V, 20 A, L5-20 ENTRÉE, (10)5-20R SORTIE

AP4452

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 9 juin 2023

Aperçu

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension D'Entrée Principale	120 V
Tension De Sortie Principale	120 V
Type De Connexion D'Entrée	NEMA L5-20P
Nombre D'Unité De Rack	1U
Longueur De Câble	2,44 m
Nombre De Câbles	2
Équipement Fournit	Matériel de montage Supports de montage en rack Câble de configuration série

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	23,6 cm
Poids Du Produit	4,4 kg
Emplacement De Montage	Façade Arrière
Préférence De Montage	No preference
Mode D'Installation	Montage en rack

Entrée

Fréquence Réseau	50/60 Hz
[In] Courant Assigné D'Emploi	16 A
Courant De Ligne Maximal	20 A
Limites De Courant D'Entrée	20 A
Capacité De Charge	1920 VA

Sortie

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Attirer Le Courant Maximal	20 A
Type De Connexion De Sortie	10 NEMA 5-20R
Type De Protection	Sans disjoncteur

Conformité

Normes	EN 55022 class A FCC alinéa 15 classe A
--------	--

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...45 °C
Humidité Relative	5...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante Pour Le Stockage	-25...65 °C
Limites De Tension D'Alimentation	5...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	35,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	60 cm
Poids De L'Emballage 1	6,17 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >







Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources

✓

Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Plomb

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach

Déclaration REACH

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

Profil environnemental du Produit

Profil De Circularité

Informations de fin de vie