

# Fiche produit

Spécifications



## Onduleur Smart-UPS APC X 750 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 230 V

SMX750I

### Aperçu

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines

### Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Tension de sortie principale	230 V
Puissance nominale en W	600 W
Puissance nominale en VA	750 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	1,83 m
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie d'accumulateurs au plomb
Équipement fourni	CD avec logiciel CD de documentation guide d'installation supports de montage en rack pieds amovibles câble RS-232 pour connexion Smart UPS manuel de l'utilisateur

### Général

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Sous-catégorie de produits Web	Course prolongée
Redondance	No

### Physique

Couleur	Noir
---------	------

Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	49 cm
Poids du produit	22,05 kg
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	En rack avec kit
Deux poteaux montables	1
Compatible USB	No

## Entrée

Limites de la tension d'entrée	151...302 V réglable 160...286 V
Fréquence réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-détection

## Sortie

Distorsion harmonique	Inférieur à 5 %
Puissance configurable max. (VA)	750 VA
Puissance configurable max. (Watts)	600 W
Type UPS	Line interactive
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

## Conformité


Certifications du produit	CE RCM VDE EAC
Normes	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Environnement

Niveau acoustique	40 dBA
Dissipation thermique	69 Btu/h
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Piles et temps d'exécution

Runtime étendu	0
Batteries pré-installées	1
Créneau de batterie vide	1

Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
Protection contre les surtensions CC	60 A
Durée de vie de la pile	3...5 yr
Batterie de remplacement	<a href="#">APCRBC116</a> 
Puissance de la batterie en VAH	312 VAh runtime
Puissance de charge de la batterie (Watts)	104 W nominal
Option batterie	SMX48RMBP2U 1 938 VAh SMX48RMBP2U 2 1563 VAh SMX48RMBP2U 3 2188 VAh SMX48RMBP2U 4 2613 VAh SMX48RMBP2U 5 3438 VAh

## Communications et gestion

Fonction alarme	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Fonction alarme	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Emplacement disponible	1
Alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

## Protection et filtrage contre les surtensions

Taux d'énergie de surintensité	645 J
Filtrage	Antiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24,6 cm
Largeur de l'emballage 1	58,9 cm
Longueur de l'emballage 1	62 cm
Poids de l'emballage 1	26,5 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	134 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	423,104 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui

<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>Profil de circularité</b>	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
<b>Optimisation de l'efficacité énergétique</b>	Produit économe en énergie
<b>Take-back</b>	Take-back program available

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
-----------------	--

## Remplacement(s) recommandé(s)