

Folha de dados do produto

Especificações



Nobreak inteligente Smart-UPS da APC 3000 VA 230 V, autonomia estendida, Brasil

SMX3000HV2U-BR

Visão geral

Prazo De Entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Main Input Voltage	208 V 230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	208 V 220 V 240 V
Potência Nominal Em W	2700 W
Potência Nominal Em Va	3000 VA
Tipo De Produto Ou Componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	NBR 14136
Output Connection Type	9 NBR 14136
Número De Unidade De Rack	2U
Comprimento Do Cabo	1,83 m
Número De Cabos	1
Tipo De Bateria	Bateria Chumbo-Acido
Equipamentos Fornecidos	CD com software CD de documentação Chave de porta Braceletes de montagem em rack Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário Cabo USB

Baterias & Tempo de operação

Tempo De Autonomia	View Runtime Graph
Eficiência	View Efficiency Graph
Autonomia Expansível	1
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots Disponíveis Para Baterias	0
Tempo De Recarga Típico	3 H
Quantidade De Rbc™	1

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Duração Da Bateria	3...5 ano(s)
Bateria Sobresalente	APCRBC117 
Energia De Carga Da Bateria (Watts)	245 W rated

Geral

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Extended run
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	8,5 cm
Largura	43,2 cm
Profundidade	66,7 cm
Peso Líquido	37,24 kg
Local De Montagem	Frontal
Mounting Preference	Lower
Modo De Montagem	Montado em bastidor
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Limites Da Tensão De Entrada	160...286 V
Frequência Da Rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensoamento

Saída

Crest Factor	3 : 1
Distorção Harmônica	Menos de 5%
Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	2700 W
Tempo De Transferência	Típico de 6ms : máximo de 10ms
Topologia	Linha Interactiva
Wave Type	Onda senoidal
Frequência De Saída (Sincronizada Com Rede Elétrica)	47...53 Hz para 50Hz nominal sincronizada com rede elétrica 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica

Ambiental

Nível Acústico	55 dBA
Dissipação De Calor	184 Btu/h
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...40 °C

Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-15...45 °C
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m
Umidade Relativa	0...95 %
Umidade Relativa De Armazenamento	0...95 %

Comunicação & Gerenciamento

Painel De Controle	Console lcd de status e controle multifunção
Desligamento De Emergência (Epo)	Sim
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe De Surto De Energia	645 J
Filtragem	Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	24,3 cm
Package 1 Width	86,9 cm
Package 1 Length	59,6 cm
Package 1 Weight	45,26 kg
Package 3 Weight	387,88 kg
Camadas De Unidade De Paletes	2
Camadas De Paletes	4

Garantia contratual

Garantia	3 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 2 anos para baterias
----------	---

Sustentabilidade

O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO₂.

Saiba mais sobre o Green Premium >



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme com os requerimentos de excepção
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil