

Folha de dados do produto

Especificações



NOBREAK EASY UPS SRV DA APC, 3000 VA E 230 V SRV3KI-BR

SRV3KI-BR

Visão geral

Prazo De Entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo De Produto Ou Componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potência Nominal Em W	2400 W
Potência Nominal Em Va	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output Connection Type	4 Brazilian 2P+T
Comprimento Do Cabo	1,48 m
Número De Cabos	1
Provided Equipment	1 IEC 60320 C19 to Brasileiro cabo eléctrico 1 cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 1 manual do usuário

Baterias & Tempo de operação

Tempo De Autonomia	View Runtime Graph
Eficiência	View Efficiency Graph
Tipo De Bateria	Bateria Chumbo-Acido
Voltagem Da Bateria	72V
Baterias Pré-Instaladas	0
Slots Disponíveis Para Baterias	0
Tempo De Recarga Típico	4 H
Duração Da Bateria	3...5 ano(s)
Bateria Sobresalente	APCRBCV205
Energia De Carga Da Bateria (Watts)	60 W rated

Geral

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto (RAL 7010)
Altura	33,6 cm
Largura	19 cm
Profundidade	42,5 cm
Peso Líquido	26,8 kg
Local De Montagem	Frontal
Mounting Preference	No preference
Modo De Montagem	Not rack-mountable
Usb Compatible	Yes
Posição De Montagem	Vertical

Entrada

Limites Da Tensão De Entrada	110...285 V half load 160...280 V carga total
Frequência Da Rede	40...70 Hz detecção automática

Saída

Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	2400 W
Frequência De Saída (Sincronizada Com Rede Elétrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica
Distorção Harmônica	3 %
Topologia	Dupla Conversão Online
Wave Type	Onda senoidal
Eficiência	88 % (carga total)
Informações Adicionais	Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saída nominal
Bypass Type	Bypass interno (automático e manual)
Crest Factor	3 : 1

Conformidade

Certificações Do Produto	CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...40 °C
Umidade Relativa	0...95 % sem condensação
Altitude De Funcionamento	0...3000 m

Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-20...50 °C
Umidade Relativa De Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude De Armazenamento	0...15000 m
Nível Acústico	50 dBA
Dissipação De Calor	910 Btu/h
Grau De Proteção Ip	IP20

Comunicação & Gerenciamento

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Slots Livres	1
Painel De Controle	Console lcd de status e controle multifunção

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe De Surto De Energia	600 J
----------------------------	-------

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	46,5 cm
Package 1 Width	32,5 cm
Package 1 Length	56,5 cm
Package 1 Weight	29 kg
Scc14	10731304337994

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------

Sustentabilidade

O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO₂.

Saiba mais sobre o Green Premium >



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil