

Folha de dados do produto

Especificações



No-break Smart-UPS RT da APC, 6000 VA e 208V

SURT6000XLT

Visão geral

Prazo De Entrega	Normalmente em Estoque
------------------	------------------------

Principal

Main Input Voltage	208 V
Other Input Voltage	240 V
Main Output Voltage	208 V
Other Output Voltage	240 V
Potência Nominal Em W	4200 W
Potência Nominal Em Va	6000 VA
Input Connection Type	NEMA L6-30P
Output Connection Type	2 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R
Número De Unidade De Rack	3U
Comprimento Do Cabo	3,05 m
Número De Cabos	1
Equipamentos Fornecidos	CD com software Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break Manual do usuário Web/SNMP Management Card

Baterias & Tempo de operação

Tempo De Autonomia	View Runtime Graph
Tipo De Bateria	Bateria Chumbo-Acido
Baterias Pré-Instaladas	2
Tempo De Recarga Típico	2,5 H
Quantidade De Rbc™	1
Energia De Carga Da Bateria (Watts)	421 W rated
Duração Da Bateria	3...5 ano(s)
Bateria Sobresalente	APCRBC140
Autonomia Expansível	1

Geral

Topologia	Dupla Conversão Online
-----------	------------------------

Isenção de responsabilidade: Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	43,2 cm
Largura	13 cm
Profundidade	66 cm
Peso Líquido	54,55 kg
Local De Montagem	Frontal
Mounting Preference	Lower
Modo De Montagem	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frequência Da Rede	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensoamento
Limites Da Tensão De Entrada	160...280 V

Saída

Maximum Configurable Power In Va	6000 VA
Potência Máxima Configurável (Watts)	4200 W
Frequência De Saída (Sincronizada Com Rede Elétrica)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 sincronizada com rede elétrica
Wave Type	Onda senoidal
Eficiência	92 % (carga total)
Distorção Harmônica	Inferior a 3%
Crest Factor	3 : 1
Bypass Type	Bypass interno (automático e manual)
Informações Adicionais	Configurável para 208 ou 240 - tensão de saída nominal

Conformidade

Certificações Do Produto	CSA
--------------------------	-----

Ambiental

Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...40 °C
Umidade Relativa	0...95 % sem condensação
Altitude De Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-15...45 °C
Umidade Relativa De Armazenamento	0...95 % sem condensação
Altitude De Armazenamento	0,00...15240,00 m

Nível Acústico	55 dBA
Dissipação De Calor	1324 Btu/h
Grau De Proteção Ip	IP20

Comunicação & Gerenciamento

Slots Livres	0
Cartões Smartslot™ Pré-Instalados	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Desligamento De Emergência (Epo)	Sim

Proteção e filtragem de sobretensão

Classe De Surto De Energia	555 J
Filtragem	Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	34,7 cm
Package 1 Width	98 cm
Package 1 Length	60,3 cm
Package 1 Weight	63,64 kg

Garantia contratual

Garantia	Reparo ou substituição por 2 anos
----------	-----------------------------------

Sustentabilidade

O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO₂.

Saiba mais sobre o Green Premium >



Eficiência energética



Take-back



Transparência



RoHS/REACH

Desempenho do recurso

✓

Produto Eficiente Em Termos Energéticos

✓

Take-Back Program Available

Desempenho de bem-estar

✓

Sem Mercúrio

✓

Informações Das Isenções Rohs

Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach

Declaração REACH

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme com os requerimentos de exceção

Divulgação Ambiental

Perfil ambiental do produto

Perfil De Circularidade

Informação sobre o fim da vida útil