

Fiche Produit

Spécifications



APC Back-UPS 850VA, 120V, 2
USB charging ports, 9 NEMA
outlets (3 surge)

BE850G2

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Tension D'Entrée Principale	120 V
Tension De Sortie Principale	120 V
Puissance Nominale En W	450 W
Puissance Nominale En Va	850 VA
Fonction Produit	Onduleur (UPS)
Type De Connexion Entrée	NEMA 5-15P
Type De Connexion Sortie	6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surtension
Longueur De Câble	1,52 m
Nombre De Câbles	1
Type De Batterie	Accumulateur au plomb
Équipement Fournis	manuel de l'utilisateur câble USB

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	8 H
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	13 W nominal
Puissance De La Batterie En Vah	102 VAh capacité 104 VAh runtime
Durée De Vie De La Batterie	2...5 an
Batterie De Remplacement	RBC17
Commentaires Sur Le Graphique De La Batterie	Ce graphique se base sur les données d'autonomie actuelles mesurées. Toutes les mesures ont été prises avec de nouvelles batteries à pleine charge et une charge résistive équilibrée (PF = 1,0). Les durées d'autonomie actuelles peuvent différer des valeurs de ce graphique. Les durées d'autonomie actuelles dépendent de plusieurs variables telles que l'âge de la batterie, le niveau de charge de la batterie, les conditions environnementales et les caractéristiques de la charge connectée.
Runtime Étendu	0

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Généralités

Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	13,9 cm
Largeur	32,7 cm
Profondeur	10,5 cm
Poids	4,1 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	No

Entrée

Fréquence Réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Limites De La Tension D'Entrée	92...139 V

Sortie

Puissance Configurable Max. (Watts)	450 W
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Type Ups	Veille
Wave Type	Sinusoïde approchée
Puissance Configurable Max. (Va)	850 VA
Temps De Transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications Du Produit	Chargeur de batterie California (CEC) cTUVus
Politique De Protection Des Équipements	À vie : 75 000 \$

Environnement

Température De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante Pour Le Stockage	-15...45 °C
Humidité Relative De Stockage	10...90 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m
Niveau Acoustique	45 dBA
Dissipation Thermique	19,249 Btu/h

Communication et gestion

Alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
Fonction Alarme	Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et câblage défectueux

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	354 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	19,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	41,6 cm
Poids De L'Emballage 1	4,4 kg
Scc14	10731304413599
Nombre De Palettes	16

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie