

Fiche Produit

Spécifications



APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower

SYA12K16P

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Tension D'Entrée Principale	208 V
Autre Tension D'Entrée	240 V
Tension De Sortie Principale	120 V 208 V
Autre Tension De Sortie	240 V
Puissance Nominale En W	9600 W
Puissance Nominale En Va	12000 VA
Type De Connecteurs De Sortie	Câblage sur bornier 4 fils (2 Phase+Neutre+Terre) 1
Type De Batterie	Accumulateur au plomb
Équipement Fournis	CD avec logiciel guide d'installation manuel de l'utilisateur carte de gestion Web/SNMP

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Batteries Pré-Installées	3
Créneau De Batterie Vide	1
Temps De Recharge De La Batterie	3 H
Information Complémentaire	Configurable pour une tension en sortie de 120/208 ou 120/240
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	861 W nominal
Durée De Vie De La Batterie	3...5 an
Runtime Étendu	1

Généralités

Sous-Catégorie De Produits Web	4kVA power increments
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	2
Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	3
Redondance	Yes

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Physique

Couleur	Noir Argent
Hauteur	93,7 cm
Largeur	48,3 cm
Profondeur	72,6 cm
Poids	263,64 kg
Emplacement De Montage	Façade
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	No

Entrée

Fréquence Réseau	45...65 Hz #N/A
Nombre De Connecteurs D'Entrée	1 câblage sur bornier 4 fils (2 Phase+Neutre+Terre)
Limites De La Tension D'Entrée	96...138 V line to neutral
Taux De Distorsion Harmonique En Entrée	Moins de 5 % en pleine charge
Facteur De Puissance D'Entrée À Pleine Charge	0,98

Sortie

Puissance Configurable Max. (Watts)	12800 W
Distorsion Harmonique	Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	47...63 Hz synchronisation vers réseau 60 Hz +/- 0.1 % pour 60 Hz nominal non synchro 50 Hz +/- 0.1 % pour 50 Hz nominal non synchro
Facteur De Crête	Jusqu'à 5 : 1
Type Ups	On-line Double conversion
Wave Type	Sinusoïde
Type De Bypass	By-pass interne (automatique et manuel)
Courant Maximum Des Sorties	56 A
Puissance Configurable Max. (Va)	16000 VA

Conformité

Certifications Du Produit	CSA
Normes	FCC partie 15 Classe A UL 1778

Environnement

Température De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante Pour Le Stockage	-15...45 °C

Humidité Relative De Stockage	0...95 %
Altitude De Stockage	0,00...4572,00 m
Niveau Acoustique	62 dBA
Dissipation Thermique	4995 Btu/h

Communication et gestion

Emplacement Disponible	1
Appareils Pré-Installées	Network management card 2 with environmental monitoring
Paneau De Configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme	Alarme audible et visible : classés par gravité
Interrupteur D'Arrêt D'Urgence	Oui

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	118,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	99,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	59,9 cm
Poids De L'Emballage 1	287,27 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.