



All In One Module 35kW 6rack Wall Mount DX 480V

PFMIEC035W1N06C

Übersicht

Lieferzeit	Sonderbestellung - Lieferzeit auf Anfrage
------------	---

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	480 V 3 Phasen
Main Output Voltage	208 V3 Phasen
Bemessungsleistung In W	35000 W
Anzahl Der Rack-Einheiten	42U
Batterietyp	VRLA
Geliefertes Zubehör	Vorbereitet für EcoStruxure IT (USV)

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Batterieleistung In Vah	0 VAh

Allgemein

Cooling Option	Luftgekühlt, geschlossene Bauweise
----------------	------------------------------------

Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	300 cm
Breite	350,5 cm
Tiefe	762 cm
Produktgewicht	10000 kg
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Anzahl Von Racks	6
Anzahl Des Rack-Freiraumes	252

Ausgang

Kw Pro Rack	5,8 kW
Stromunterverteilungsleistung (Ampere)	24 A
Typ Der Stromverteilungseinheit	Gemessen

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Max. Konfigurierbare Leistung In W	40000 W
Min. Konfigurierbare Leistung In W	35000 W

Konformität

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet UL-gelistet
-------------------------	-----------------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...40 °C
Betriebshöhe	0 - 1.500 ft

Kommunikation & Management

Notabschaltung	Optional
----------------	----------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Menge	1
-------------	---

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	1 Jahr (nur Teile)
----------	--------------------

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
