

# Fiche produit

Spécifications



## APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Rackmount 2U, 230V, 6x C13 IEC outlets, SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit

SRT1000RMXLI

### Présentation

Présentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Lead time	Généralement disponible en stock

### Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Puissance nominale en W	1000 W
Puissance nominale en VA	1000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britannique IEC 60320 C14 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Nombre de prises de courant	6 CEI 60320 C13
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	1,83 m
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement fournis	CD avec logiciel Câble de communication CD de documentation Guide d'installation Matériel de montage en rack Supports de montage en rack Rails de support de montage en rack Câble USB Carte de garantie

### Généralités

Sous-catégorie de produits Web	High density
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

## Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,5 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	50,5 cm
Poids du produit	21 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	En rack avec kit
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	Yes
Position de montage	Vertical

## Entrée

Fréquence du réseau	40...70 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée	176...275 V pleine charge 100...275 V 40% load

## Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	1000 W
Distorsion harmonique	Moins de 2 %
Fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Facteur de crête	3:1
Type UPS	On-line Double conversion
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Type de bypass	By-pass intégré
Puissance configurable max. (VA)	1000 VA

## Conformité

Certifications du produit	CE EAC
---------------------------	-----------

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-20...50 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Niveau acoustique	50 dBA
Dissipation thermique	317 Btu/h
Degré de protection IP	IP20

## Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	1
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Puissance de charge de la batterie (Watts)	97 W rated
Puissance de la batterie en VAH	293 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Option batterie	SRT48RMBP 1 879 VAh SRT48RMBP 2 1465 VAh SRT48RMBP 3 2051 VAh SRT48RMBP 4 2637 VAh SRT48RMBP 5 3223 VAh SRT48RMBP 6 3809 VAh SRT48RMBP 8 4981 VAh SRT48RMBP 10 6153 VAh
Runtime étendu	1

## Communication et gestion

Emplacement disponible	0
Tableau de configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible	Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui

## Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	432 J
--------------------------------	-------

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	29,6 kg
Hauteur de l'emballage 1	24,6 cm
Largeur de l'emballage 1	59,4 cm
Longueur de l'emballage 1	74,9 cm
Nb produits dans l'emballage 3	12

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

## Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
----------	---