

Fiche produit

Spécifications



CARTE RÉSEAU APC SMART-UPS SRT LI-ION 3 000 VA, MONTAGE EN RACK, 230 V

SRTL3000RMXLI-NC

Présentation

Présentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Autre Tension D'Entrée	220 V 240 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Autre Tension De Sortie	220 V 240 V
Puissance Nominale En W	2700 W
Puissance Nominale En Va	3000 VA
Type De Connexion Entrée	CEI 60320 C20
Type De Connexion Sortie	6 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19
Nombre D'Unité De Rack	3U
Longueur De Câble	1,83 m
Nombre De Câbles	1
Equipement Fournis	CD avec logiciel Câble de communication CD de documentation Guide d'installation Pieds amovibles Câble USB Carte de garantie

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Type De Batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	4 H
Tension De La Batterie	48 V
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	158 W nominal
Durée De Vie De La Batterie	5...10 année(s)
Runtime Étendu	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Généralités

Type Ups	On-line Double conversion
Sous-Catégorie De Produits Web	Lithium Ion
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir avec face avant argentée
Hauteur	12,8 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	63,9 cm
Poids Du Produit	30,5 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	En rack avec kit
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	Yes
Position De Montage	Horizontal Vertical

Entrée

Fréquence Du Réseau	40...70 Hz détection automatique
Limites De La Tension D'Entrée	160...275 V

Sortie

Puissance Configurable Max. (Va)	3000 VA
Puissance Configurable Max. (Watts)	2700 W
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Wave Type	Sinusoïde
Distorsion Harmonique	Moins de 2 %
Facteur De Crête	3:1
Type De Bypass	By-pass intégré

Conformité

Certifications Du Produit	CE EAC
Marquage	Marquage CE
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...40 °C
--	-----------

Humidité Relative	0...95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante De Stockage	-20...50 °C
Humidité Relative De Stockage	0...95 % sans condensation
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m
Niveau Acoustique	50 dBA
Dissipation Thermique	317 Btu/h
Degré De Protection Ip	IP20

Communication et gestion

Emplacement Disponible	0
Appareils Pré-Installées	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarme	Alarme audible et visible : classés par gravité
Interrupteur D'Arrêt D'Urgence	Oui

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	432 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	24,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	87 cm
Longueur De L'Emballage 1	60 cm
Poids De L'Emballage 1	41,4 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✔ Produit Économe En Énergie

✔ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✔ Sans Mercure

✔ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)