

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU 2G para rack, con instrumentación, no ocupa espacio en U, 15 A, 100-120 V, (10) 5-15

AP8831

Discontinuado el: 01-11-2020

Discontinuado

Descripción General

Presentación	Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con instrumentación de APC proporcionan mediciones activas que permiten optimizar la energía y proteger los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario reducen el riesgo mediante alertas locales y remotas en tiempo real para advertir respecto de posibles sobrecargas de los circuitos. Las PDU para rack con instrumentación proporcionan datos sobre la utilización de la energía para permitir a los administradores de centros de datos tomar decisiones fundadas en relación con el balanceo de cargas y el dimensionamiento adecuado de los entornos informáticos a fin de reducir el costo total de propiedad. Las PDU para montaje en rack con instrumentación ofrecen monitoreo de energía real, un puerto sensor de temperatura y humedad, tomacorrientes IEC con traba y disyuntores de ultra bajo perfil. Los usuarios pueden acceder a las PDU para montaje en rack con instrumentación y configurarlas a través de interfaces web, SNMP o Telnet seguras, que se complementan con las plataformas para administración centralizada de APC utilizando las herramientas InfraStruXure Central, Operations, Capacity y Energy Efficiency.
--------------	--

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo De Pdu	Medido
Cord Length	3,00 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Brackets para Rack-mount Cable serial para configuración Guía de seguridad

Complementos

Tensión De Entrada Principal	100 V 120 V
Altura	90,2 cm
Ancho	5,5 cm
Tensión De Salida Principal	100 V 120 V
Profundidad	4,4 cm
Peso Del Producto	4,08 kg
Ubicación De Montaje	Lateral
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA 5-15P
Modo De Montaje	Montado en rack

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Rack Units	0U
Posición De Montaje	Vertical
[In] Corriente Nominal	12 A
Tensión De Entrada Aceptable	100...120 V
Límites De Corriente De Entrada	15 A
Capacidad De Carga	1440 VA
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	10 NEMA 5-15R

Ambiente

Certificaciones De Producto	En la lista de cUL PSE Registrado por UL
Estándares	FCC parte 15 clase A ICES-003 UL 60950-1
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5...60 °C
Humedad Relativa	5...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	5...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	113,1 cm
Paquete 1 Ancho	10,83 cm
Paquete 1 Longitud	16 cm
Paquete 1 Peso	4,94 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Plomo

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)