

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Discontinuado

APC Smart-UPS X, Línea Interactiva, 3kVA, convertible en bastidor/torre 4U, 120V, 6x 5-15R+3x 5-20R+1x L5-30R NEMA, tarjeta de red, tiempo de funcionamiento ampliado, poca profundidad

SMX3000LVNC

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Voltaje De Entrada Principal	120 V
Otro Voltaje De Entrada	100 V 110 V 127 V
Voltaje De Salida Principal	120 V
Otro Voltaje De Salida	100 V 110 V 127 V
Potencia Nominal En W	2700 W
Potencia Nominal En Va	2880 VA
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA L5-30P
Tipo De Conexión De Salida	6 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-30R
Número De Unidad De Rack	"4U"
Longitud De Cable	2,44 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	DC con software CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Brackets para Rack-mount Rieles de apoyo para Rack-mount Pies desmontables Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB Tarjeta de manejo Web/SNMP

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
---------------------	------------------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Eficiencia	View Efficiency Graph 
Duración Prolongable	1
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Duración De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC143 
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	245 W nominal

General

Número De Módulo De Potencia	2400
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Subfamilia Web De Productos	Network card pre-installed
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	17,8 cm
Profundidad	48,3 cm
Peso Del Producto	38,64 kg
Ubicación De Montaje	Parte frontal
Preferencia De Montaje	Baja
Modo De Montaje	Montado en rack
Dos Postes Montables	1
Usb Compatible	Yes

Entrada

Barras De Separación	70...153 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing (**))

Salida

Distorsión Armónica	Menos que 5%
Máxima Potencia Configurable En Va	2880 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	2700 W
Intensidad De Salida Máxima	15 A
Tiempo De Transferencia	2-4 ms Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
Topología	Línea interactiva

Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones De Producto	BSMI CSA NOM TÜV VCCI clase A
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$150.000

Ambiental

Nivel Acústico	55 DBA
Disipación Térmica En Línea	276 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí
Free Slots (*)	0
Placas Smartslot™ Pre-Instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	540 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 Ancho	63,3 cm
Paquete 1 Longitud	58,6 cm
Paquete 1 Peso	47,73 kg
Pilas De Unidad De Tarimas	2
Pilas De Tarimas	4

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, garantías extendidas opcionales disponibles, optional on-site warranties available
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)