

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador reductor para unidad Smart-UPS de APC de 5 kVA 2 U para rack

SRT5KRMTF

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	208 V
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Main Output Voltage	120 V
Input Connection Type	NEMA L6-30P
Número De Unidad De Rack	2U
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	Piezas para montaje Brackets para Rack-mount Manual de usuario Tarjeta de garantía

Físico

Color	Negro
Altura	8,9 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	63,7 cm
Peso Del Producto	43,09 kg
Ubicación De Montaje	Parte frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Modo De Montaje	Montado en rack
Posición De Montaje	Horizontal

Entrada

Corriente Máxima De Línea	24 A
Límites De Corriente De Entrada	30 A
Capacidad De Carga	5000 VA

Salida

Consumo Máximo De Corriente	24 A
Número De Salidas De Toma De Alimentación	12
Número De Enchufes De Energía	12 NEMA 5-20R

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA
Estándares	UL 1778

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25,4 cm
Paquete 1 Ancho	95,2 cm
Paquete 1 Longitud	62,2 cm
Paquete 1 Peso	49,9 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil