

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS 1400 RM120V negro

SU1400RMBX120

Discontinuoado el: 24-04-2023

Discontinuoado

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	120 V
Voltaje De Salida Principal	120 V
Potencia Nominal En W	950 W
Potencia Nominal En Va	1400 VA
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA 5-15P
Tipo De Conexión De Salida	6 NEMA 5-15R
Número De Unidad De Rack	3U
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido

Baterías y autonomía

Duración Prolongable	0
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	4,2 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Duración De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	RBC8
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	80 W nominal

General

Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Redundante	No
Opción Variante	Negro

Físico

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Negro
Altura	13,2 cm
Ancho	48,3 cm
Profundidad	38,1 cm
Peso Del Producto	26,36 kg
Ubicación De Montaje	Parte frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Modo De Montaje	Montado en rack
Usb Compatible	No

Entrada

Barras De Separación	86...154 V ajustable 92...147 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))

Salida

Crest Factor ((**))	Hasta 5 : 1
Distorsión Armónica	Menos del 5% a plena carga
Máxima Potencia Configurable En Va	1400 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	950 W
Tiempo De Transferencia	Típico 2 ms
Topología	Línea interactiva
Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	47...53 Hz para 50Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal 57...63 Hz para 60Hz nominales sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$150.000

Ambiental

Nivel Acústico	45 DBA
Disipación Térmica En Línea	135 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Visualizador de estatus led con gráfico de barras de carga y batería y en línea: en línea: batería en actividad: batería de reemplazo: e indicadores de sobrecarga
-------------------	--

Interrupor De Emergencia (Epo)	Opcional
Free Slots ((^o))	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	480 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles
---------------------	---