

产品参数表

规格



APC公司的直流整流器，500瓦，54VDC，宽电压输入，全信号，黑色

1TWF0500H54B

❗ 停止生产日期 2021年9月21日

❗ 停止服务日期 2023年7月4日

❗ 已退市

概要

外观	Reliable and flexible DC power solutions for customer premise broadband, low power wireless and other telecommunication applications.
交期	通常 4 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	100 V 120 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	48 V DC
额定功率 [W]	500 W
额定功率 [Va]	10.5 VA
机架单元数	3U
电缆数量	1.0

物理参数

颜色	灰色
高度	12.7 cm
宽度	6.4 cm
深度	23.7 cm
净重	1.77 kg
安装类型	Not rack-mountable

输入

网络频率	50/60 Hz
输入连接器数量	1 热插拔万能后端接头
Input Power Factor At Full Load	0.99
最大输入电流	6 A
Dc 过流保护	每台整流器上都集成了保险丝
输入电压限制	88...264 V

输出

其它参数	48 - 58V 运行电压
------	---------------

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

接地极性	浮动
Grounding Option	正极接地 底板
衡重杂音	2 mV
输出噪声、估量噪声、C加权	32 mV
峰峰值 10Hz - 500Khz	50 mVpp
接线能力	热插拔万能后端接头

相符性

产品认证	CE
符合标准	CSA 22.2 No. 950 EN 60950 UL 1950

通讯与管理

Led告警显示	输出正常
继电器常闭干接点	输出正常

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	23.4 cm
Package 1 Width	33.8 cm
Package 1 Length	14 cm
Package 1 Weight	2.23 kg

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

可持续

Мітка **Green Premium™** символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти. Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

欧盟RoHS指令	符合 欧盟ROHS声明
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。