

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS SRV RM de APC, 10.000 VA y 230 V, con paquete de baterías externas, con kit de rieles

SRV10KRILRK

Descripción General

Presentación	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	230 V
Otro Voltaje De Entrada	220 V 240 V
Voltaje De Salida Principal	230 V
Otro Voltaje De Salida	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	10000 W
Potencia Nominal En Va	10000 VA
Tipo De Conector De Salida	Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1
Número De Unidad De Rack	5U
Provided Equipment	1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 2 Brackets para Rack-mount 2 Rieles de apoyo para Rack-mount 1 external battery pack 1 "cable de batería" Manual del usuario

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Voltaje De Batería	240 V
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	5 H
Vida De La Batería	3...5 yr
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	1170 W nominal

General

Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
--	---

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010
Altura	22 cm
Ancho	43,8 cm
Profundidad	61,5 cm
Peso Del Producto	78 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	Baja
Tipo De Montaje	Montado en rack
Usb Compatible	Yes
Posición De Montaje	Horizontal

Entrada

Barras De Separación	110...300 V 60 % load 176...300 V carga completa
Número De Conectores De Entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G)
Frecuencia Asignada De Empleo	40-70 Hz detección automática

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	10000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	10000 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión Armónica	1 %
Topología	Doble conversión en línea
Wave Type	Onda senoidal
La Ranura Para Destornillador	94 % - tipo de cable: carga completa)
Información Adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Tipo De Derivación	Desviación interna (automática y manual)
Crest Factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE UKCA EAC Tisi
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
--	-----------

Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...60 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...15000 m
Nivel Acústico	58 DBA
Disipación Térmica En Línea	2128 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí
Ranuras Libres	1
Función De Alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	4
Paquete 1 Altura	49 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	87 cm
Paquete 1 Peso	88 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)