

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS RT，
15kVA 230V不带电池，适用于中
国

SURT15KUXICH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	12000 W
额定功率 [Va]	15000 VA
Output Connector Type	硬线 3-wire (H N + E) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G) 1
机架单元数	6U
附带设备	软件光盘 服务手册 Smart-UPS RS232信号线 用户手册 Web SNMP管理卡

电池与运行时间

运行时间	View Runtime Graph
电池类型	外部电池系统
预装电池	0
空电池槽	0
可自动检测、可扩展的延长时间	1

通用

拓朴	双转换联机
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色 黑色

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

高度	26.3 cm
宽度	43.2 cm
深度	77.3 cm
净重	68 kg
安装位置	正面
Mounting Preference	Lower
安装类型	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

输入

网络频率	40...70 Hz auto-sensing
Number Of Input Connectors	1 硬线 3-电线 (1PH+N+G) 1 硬线 5-电线 (3PH + N + G)
输入电压限制	160...280 V
最大输入电流	90 A
开关电流能力	100 A
输入总谐波失真	少于5%的满负荷
Input Current	90 A (1 相) 30 A 每相 (3 相)
Load Power Factor	0.8
Input Power Factor At Full Load	0.98

输出

Maximum Configurable Power In Va	15000 VA
最大可配置功率(瓦)	12000 W
输出频率(与主频率同步)	50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步
Wave Type	正弦波
功率	94 % (全负荷) 94 % (half load)
谐波失真	低于 5%
波峰系数	3 : 1
Bypass Type	内置静态旁路 内部旁路 (自动会人工) 外置分路器 可选
其它参数	可设置为220、230或240 输出电压

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m

声响级别	50 dBA
热消散	2615 Btu/h
Ip 保护等级	IP20

通讯与管理

空闲槽	0
预装 Smartslot™ 卡	Network management card 2 with environmental monitoring - Schneider
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
紧急关断	是的

浪涌保护及滤波

滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准
-----	--------------------

包装单位

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	62.2 cm
Package 1 Width	100.3 cm
Package 1 Length	61 cm
Package 1 Weight	90.5 kg

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

可持续

Мітка **Green Premium™** символізує глобальну мету Schneider Electric – виробляти найекологічніші в галузі продукти. Мітка Green Premium – це гарантія відповідності поточним нормам, прозорості в питаннях впливу на довкілля, виробництва продуктів із низьким вуглецевим слідом і раціонального використання вторинних матеріалів.

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

节能

Take-back

透明

RoHS/REACH

资源性能

- 

高能效产品
- 

Take-Back Program Available

健康安全绩效

- 

无汞
- 

Rohs 豁免信息

是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息