

Ficha técnica del producto

Especificaciones

APC Easy UPS SRV RM 2000VA 120V



SRV2KRA

Descripción General

Tiempo De EntregaSuele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	120 V
Otro Voltaje De Entrada	110 V 115 V
Voltaje De Salida Principal	120 V
Otro Voltaje De Salida	110 V 115 V
Potencia Nominal En W	1600 W
Potencia Nominal En Va	2000 VA
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA 5-20P
Tipo De Conexión De Salida	4 NEMA 5-20R
Número De Unidad De Rack	2U
Longitud De Cable	1,50 m
Número De Cables	1
Provided Equipment	1 Cable USB 1 Cable de configuración RS-232 1 Brackets para Rack-mount Manual del usuario

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Voltaje De Batería	48V
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	4 H
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBCV201
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	70 W nominal

General

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tiempo De Ejecución Máximo	4 min
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010
Altura	8,6 cm
Ancho	43,8 cm
Profundidad	46,2 cm
Peso Del Producto	18,2 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	Montaje en rack con kit
Usb Compatible	Yes
Posición De Montaje	Horizontal

Entrada

Barras De Separación	55...150 V hardware 85...150 V carga completa
Frecuencia Asignada De Empleo	40-70 Hz detección automática

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	2000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	1600 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión Armónica	3 %
Topología	Doble conversión en línea
Wave Type	Onda senoidal
La Ranura Para Destornillador	88 % - tipo de cable: carga completa)
Información Adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Tipo De Derivación	Desviación interna (automática y manual)
Crest Factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones De Producto	UL 1779
Normas	FCC Part 15 clase A Norma CSA C22.2 N° 107.3-06

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación

Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...15000 m
Nivel Acústico	50 dba
Disipación Térmica En Línea	745 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Función De Alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	300 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,8 cm
Paquete 1 Ancho	70 cm
Paquete 1 Longitud	55 cm
Paquete 1 Peso	20,7 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Metales Pesados Tóxicos

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS Ue [Conforme](#)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)