

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS de APC, línea interactiva, 2200 VA, torre, 120 V, 8 salidas NEMA 5-15R+2 salidas NEMA 5-20R, puerto SmartConnect+SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200C

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Voltaje De Entrada Principal	120 V
Otro Voltaje De Entrada	110 V 125 V
Voltaje De Salida Principal	120 V
Otro Voltaje De Salida	110 V 125 V
Potencia Nominal En W	1920 W
Potencia Nominal En Va	1920 VA
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA 5-20P
Tipo De Conexión De Salida	8 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-20R
Longitud De Cable	1,83 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Cable USB

Complementario

Software Package ((*))	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
------------------------	---

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Duración Prolongable	0
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	RBC55 
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	271 W nominal

General

Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Subfamilia Web De Productos	Cloud-enabled monitoring
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	43,5 cm
Ancho	19,6 cm
Profundidad	54,4 cm
Peso Del Producto	50,91 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Barras De Separación	75...154 V ajustable 82...144 V
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Distorsión Armónica	Menos que 5%
Máxima Potencia Configurable En Va	2200 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	1980 W
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
Topología	Línea interactiva
Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones De Producto	cULus Energy Star V2.0 (EE. UU.)
Política De Protección Del Equipo	De por vida: \$150.000

Ambiental

Nivel Acústico	45 DBA
Disipación Térmica En Línea	275 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí
Ranuras Libres	1
Soporte Smartconnect	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	530 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	55,9 cm
Paquete 1 Ancho	76,2 cm
Paquete 1 Longitud	38,1 cm
Paquete 1 Peso	60,91 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

Certificaciones ambientales

✓

Energy Star®

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)