

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS X, Línea Interactiva, 750VA, Rack / Torre convertible 2U, 230V, 8x C13 IEC, tarjeta de red, Autonomía extendida

SMX750INC

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	230 V
Otro Voltaje De Entrada	220 V 240 V
Voltaje De Salida Principal	230 V
Otro Voltaje De Salida	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	600 W
Potencia Nominal En Va	750 VA
Tipo De Conexión De Entrada	IEC 320 C14
Tipo De Conexión De Salida	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Número De Unidad De Rack	2U
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	DC con software CD de documentación Guía de instalación Brackets para Rack-mount Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Sonda de temperatura Cable USB

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Duración Prolongable	1
Baterías Pre-Instaladas	1
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Protección Contra Sobrecarga De Corriente Continua	60 A
Vida De La Batería	3...5 yr

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	104 W nominal
--	---------------

General

Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	8,9 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	49 cm
Peso Del Producto	22 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	Baja
Tipo De Montaje	Montado en rack
Dos Postes Montables	1
Usb Compatible	Yes

Entrada

Barras De Separación	151...302 V ajustable 160...286 V
Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((**))

Salida

Distorsión Armónica	Menos que 5%
Máxima Potencia Configurable En Va	750 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	600 W
Topología	Línea interactiva
Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE EAC RCM VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nivel Acústico	40 DBA
Disipación Térmica En Línea	69 Btu/h

Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Panel De Control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí
Placas Smartslot™ Pre-Instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	645 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	24,6 cm
Paquete 1 Ancho	62 cm
Paquete 1 Longitud	58,9 cm
Paquete 1 Peso	26,44 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)