

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS SRT de APC, 10.000 VA y 230 V para rack

SRT10KRMXLI

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje De Entrada Principal	230 V 400 V 3 fases
Otro Voltaje De Entrada	220 V 240 V 380 V 415 V
Voltaje De Salida Principal	230 V
Otro Voltaje De Salida	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	10000 W
Potencia Nominal En Va	10000 VA
Tipo De Conexión De Salida	6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Tipo De Conector De Salida	Cable duro 3-wire (H N + E) 1
Número De Unidad De Rack	6U
Equipo Suministrado	DC con software CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Brackets para Rack-mount Rieles de apoyo para Rack-mount Sonda de temperatura Cable USB Tarjeta de garantía Tarjeta de manejo Web/SNMP

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Baterías Pre-Instaladas	0
Tiempo Típico De Recarga	1,5 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	2
Voltaje De Batería	+/-192 V (batería dividida con referencia a neutro)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	876 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC140 
Duración Prolongable	1

General

Topología	Doble conversión en línea
Subfamilia Web De Productos	High density
Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	26,3 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	71,5 cm
Peso Del Producto	111,82 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	Montado en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	40-70 Hz auto-sensing ((*))
Número De Conectores De Entrada	1 Cable duro 3-hilos (1PH+N+G) 1 Cable duro 5 cables (3PH + N + G)
Barras De Separación	100...275 V ajustable (media carga) 173...476 V ajustable (media carga)

Salida

Máxima Potencia Configurable En Va	10000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	10000 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Wave Type	Onda senoidal
Distorsión Armónica	Menos que 2%
Crest Factor ((*))	3:1
Tipo De Derivación	Desviación interna (automática y manual)

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE EAC Iram RCM VDE
Marca	Certificación CE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	55 DBA
Disipación Térmica En Línea	1947 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Ranuras Libres	1
Placas Smartslot™ Pre-Instaladas	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	480 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	46,1 cm
Paquete 1 Ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	100 cm
Paquete 1 Peso	129,727 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓ Producto Eficiente En Materia Energética

✓ Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs [Si](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil