

Technický list

Specifikace



APC Back-UPS 500, 230V

BK500EI

Přehled

Dodací Lhůta	Obvykle na skladě
--------------	-------------------

Základní popis

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Jmenovitý Výkon (W)	300 W
Jmenovitý Výkon (Va)	500 VA
Typ Produktu Nebo Součásti	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge
Počet Kabelů	2
Typ Baterie	Olověná baterie
Součást Výrobku	CD se softwarem Disk CD s dokumentací 1 x Odpojitelný napájecí kabel IEC 1 x Odpojitelný napájecí kabel IEC, 1,2 m Telefonní kabel Kabel USB Záruční karta

Baterie a doba běhu

Doba Provozu	View Runtime Graph
Účinnost	View Efficiency Graph
Předinstalované Baterie	0
Prázdné Pozice Baterií	0
Typická Doba Nabíjení	8 H
Počet Bateriových Modulů	1
Napětí Baterie	12 V
Kapacita Baterie	7,0 Ah
Nabíjecí Výkon Baterie (W)	10 W rated
Battery Power In Vah	83 VAh capacity 84 VAh runtime
Životnost Baterie	4...6 rok
Náhradní Baterie	RBC2

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Možnost Prodloužení Doby Chodu	0
--------------------------------	---

Obecné

Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Fyzický

Barva	Béžová
Výška	16,5 cm
Šířka	9,1 cm
Hloubka	28,4 cm
Hmotnost Přístroje	6,32 kg
Montážní Poloha	Čelní
Mounting Preference	No preference
Montážní Režim	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Vstup

Frekvence Sítě	47...63 Hz 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-snímání
Rozsah Vstupního Napětí	160...300 V nastavitelná 180...266 V
Maximální Vstupní Proud	7 A
Spínací Proudová Schopnost	7 A

Výstup

Max. Nastavitelný Výkon (W)	300 W
Výstupní Kmitočet (Synchr. Se Sítí)	47...63 Hz synchr. se sítí 50/60 Hz +/- 1 Hz nesynchr.
Topologie	Pasivní
Wave Type	Iterační aproximace sinusového průběhu
Maximum Configurable Power In Va	500 VA
Doba Přepnutí	Typická 6 ms : maximální 10 ms

Vyhovuje normám

Certifikace Výrobků	C-Tick CE GOST VDE
Standardy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Okolní

Provozní Teplota	0...40 °C
Relativní Vlhkost	0...95 %
Pracovní Nadmořská Výška	0...10000 ft
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-15...45 °C
Relativní Vlhkost Při Uskladnění	0...95 %
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...15240,00 m
Úroveň Hluku	40 dBA
Odvod Tepla	24 Btu/h

Komunikace a správa

Volné Sloty	0
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Přepětová ochrana a filtrace

Energie Rázu	310 J
Filtrace	Nepřetržitá vícepólová filtrace šumu : propuštěné přepětí podle ieee 5 % : nulová doba odezvy na klíčování : odpovídá ul 1449

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	17,8 cm
Šířka Balení 1	24,1 cm
Délka Balení 1	36,8 cm
Hmotnost Balení 1	7,05 kg
Typ Balení 2	PAL
Počet Jednotek V Balení 2	30
Výška Balení 2	133 cm
Šířka Balení 2	100 cm
Délka Balení 2	120 cm
Hmotnost Balení 2	490 kg
Sccl4	10731304016356

Záruční lhůta

Záruka	2 roky na opravu nebo výměnu
--------	------------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty₂.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu s výjimkami
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti