



APC Symmetra PX – Napájecí modul 10/16 kW, 400 V

SYPM10K16H

Přehled

Představení	Napájecí modul vysoké hustoty s příkonem 16 kW pro zařízení Symmetra PX160kW & PX48kW. Tento napájecí modul je zpětně kompatibilní s modulem SYPM10KH a v případě instalace do rámu PX80kW, 40kW nebo 20kW provádí automatickou detekci pro napájecí ochranu 10 kW (vše v jednom).
-------------	--

Dodací Lhůta	Obvykle dodávka do 2 týdnů
--------------	----------------------------

Základní popis

Main Input Voltage	400 V 3 fáze
Main Output Voltage	230 V 400 V 3 fáze
Jmenovitý Výkon (W)	16000 W
Jmenovitý Výkon (Va)	16000 VA
Output Connector Type	Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G) 1
Součást Výrobku	Instalační příručku

Baterie a doba běhu

Předinstalované Baterie	0
Prázdné Pozice Baterií	0
Doplňkové Informace	Třífázové jmenovité výstupní napětí lze nastavit na 380 : 400 nebo 415 V

Fyzický

Výška	13,2 cm
Šířka	48,3 cm
Hloubka	70 cm
Hmotnost Přístroje	28,5 kg
Montážní Poloha	Čelní
Usb Compatible	No

Vstup

Frekvence Sítě	40...70 Hz
Number Of Input Connectors	1 Připojení na svorkovnici 5žilový kabel (3PH + N + G)
Rozsah Vstupního Napětí	340...477 V
Maximální Vstupní Proud	33 A
Maximální Nedestruktivní Proud Při Zkratu (Icw)	30 kA

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Celkové Vstupní Harmonické Zkreslení	Méně než 5 % pro plnou zátěž
Input Power Factor At Full Load	0,99

Výstup

Max. Nastavitelný Výkon (W)	16000 W
Harmonické Zkreslení	Méně než 2 %
Výstupní Kmitočet (Synchr. Se Sítí)	50/60 Hz +/- 3 Hz nastavitelné uživatelem o +/- 0,1 Hz synchr. se sítí 50 Hz +/- 0.1 % pro jmenovitý kmitočet 50 Hz nesynchr.
Činitel Výkyvu	Neomezená
Topologie	Online s dvojitou konverzí
Tolerance Výstupního Napětí	+/-1 % staticky a +/-5 % při 100% skokové změně zatížení
Celkové Zkreslení (Thd) Výstupního Napětí	< 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load
Provoz Při Přetížení	10 minut při 125 % a 60 sekund při 150 %

Vyhovuje normám

Certifikace Výrobků	CE
Normy	EN 50091-1 EN 50091-3 FCC část 15 třída A VFI-SS-111

Okolní

Provozní Teplota	0...40 °C
Relativní Vlhkost	0...95 %
Pracovní Nadmořská Výška	0...3333 ft
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-15...40 °C
Relativní Vlhkost Při Uskladnění	0...95 %
Nadmořská Výška Pro Skladování	0,00...4572,00 m
Úroveň Hluku	63 dBA
Odvod Tepla	2573 Btu/h
Stupeň Krytí Nema	NEMA 1

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	22,5 cm
Šířka Balení 1	70 cm
Délka Balení 1	59,5 cm
Hmotnost Balení 1	31,55 kg

Záruční lhůta

Záruka	1 rok na opravu nebo výměnu
--------	-----------------------------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green Premium™ je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkouhlové produkty₂.

[Více informací o řadě Green Premium >](#)

Pohoda a výkon

 Informace Výjimce O Rohs

[Ano](#)

Směrnice Eu Rohs

V souladu s výjimkami

Nařízení China Rohs

[Prohlášení o nařízení China RoHS](#)
Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.