

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS de APC, de 1000 VA y 120 V, AVR, LAM

BX1000L-LM

! Descatalogado el: 5 dic 2023

! Hasta agotar existencias

Descripción General

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	110 V 120 V
Potencia Nominal En W	600 W
Potencia Nominal En Va	1000 VA
Output Connection Type	6 NEMA 5-15R
Longitud De Cable	1,22 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	1
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	6 H
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	19 W nominal
Vida De La Batería	2...4 yr
Duración Prolongable	0

General

Equipo Suministrado	Guía de instalación Manual del usuario
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Altura	18,2 cm
--------	---------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Dimensiones De Anchura Máxima	13 cm
Dimensiones De Profundidad Máxima	32 cm
Peso Neto	8,2 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	60 Hz +/- 5 Hz ((*))
Barras De Separación	80...138 V línea a neutral
Corriente Máxima De Entrada	8 A
Capacidad De Corriente De Conmutación	15 A
Input Power Factor At Full Load	0,6

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	600 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Wave Type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones De Producto	NOM TÜV
-----------------------------	------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...4572,00 m
Nivel Acústico	40 dBA

Comunicaciones y manejo

Función De Alarma	Indicadores led on-line : batería encendida
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	160 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19,7 cm
Paquete 1 Ancho	39,5 cm
Paquete 1 Longitud	28,5 cm
Paquete 1 Peso	9 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil