

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230 V, Schuko

BR1500G-GR

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Bemessungsleistung In W	865 W
Nennleistung In Va	1500 VA
Produkt- Oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Anschlussart Der Ausgänge	3Schuko CEE 7 3Schuko CEE 7 Spitze
Kabellänge	1,52 m

Batterien und Überbrückungszeit

Laufzeit	View Runtime Graph
Effizienz	View Efficiency Graph
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Aufladezeit Der Batterie	8 h
Anzahl Der Ersatzbatterien	1
Batteriespannung	24 V
Batteriekapazität	9,0 AH
Leistung Batterieladegerät	23 W bewertet
Batterielebensdauer	3...5 Jahr(e)
Ersatzbatterien	APCRBC124
Verlängerte Laufzeit	0

Allgemein

Geliefertes Zubehör	Telefonkabel Benutzerhandbuch USB-Kabel Garantiekarte
Anzahl Der Freien Steckplätze Für Leistungsmodule	0
Anzahl Der Belegten Steckplätze Des Leistungsmoduls	0
Redundant	No

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Abmessungen

Höhe	30,1 cm
Breite	11,2 cm
Tiefe	38,2 cm
Produktgewicht	13 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten Montierbar	0
Usb-Kompatibel	No

Eingang

Netzwerkfrequenz	50 Hz +/- 1 Hz 60 Hz +/- 1 Hz
Eingangsspannungsgrenzen	156 - 300 V einstellbar 176 - 294 V

Ausgang

Max. Konfigurierbare Leistung In W	865 W
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/- 1 Hz Netzsynchronisation 50/60 Hz +/- 1 Hz nicht synchronisiert
Usv-Typ	Line Interactive
Wave Type	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Max. Konfigurierbare Leistung In Va	1500 VA
Umschaltzeit	10 ms typisch, 12 ms max.

Konformität

Produktzertifizierungen	BSI 1363 CE NEMKO
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Richtlinien Zum Schutz Der Ausrüstung	Kompletter Nutzungszeitraum: 200.000 AUD Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 Euro Kompletter Nutzungszeitraum: 75.000 GBP

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	45 dBA

Kommunikation & Management

Bedienfeld	Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
------------	--

Überspannungsschutz und Filterung

Anstieg Der Energiemenge	441 J
Datenleitungsschutz	RJ11, Schutz für Modem/Fax/DSL (zwei Drähte, eine Leitung)

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	39 cm
Vpe 1 Breite	49 cm
Vpe 1 Länge	23,5 cm
Vpe 1 Gewicht	13,8 kg
Scs14	10731304286872

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
----------	---

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umwelleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >



Energieeffizient Take-back Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

- ✓

 Energieeffizientes Produkt
- ✓

 Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

 Quecksilberfrei
- ✓

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen