

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS RT de APC, 3000 VA y 208 V, para rack o torre

SURTD3000RMXL3U

! Descatalogado el: 10 jun 2022

! No disponible. Contacte a su vendedor.

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	208 V
Other Input Voltage	240 V
Main Output Voltage	208 V
Other Output Voltage	240 V
Potencia Nominal En W	2100 W
Potencia Nominal En Va	3000 VA
Input Connection Type	NEMA L6-30P
Output Connection Type	2 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R
Número De Unidad De Rack	3U
Longitud De Cable	2,44 m
Número De Cables	1
Equipo Suministrado	DC con software Rieles de apoyo para Rack-mount Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual del usuario

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Tipo De Batería	Batería sellada de plomo
Baterías Pre-Instaladas	2
Tiempo Típico De Recarga	2,5 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	382 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr
Batería De Repuesto	APCRBC140
Duración Prolongable	1

General

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Topología	Doble conversión en línea
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Altura	13 cm
Dimensiones De Anchura Máxima	43,2 cm
Dimensiones De Profundidad Máxima	66 cm
Peso Neto	54,55 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
Barras De Separación	160...280 V

Salida

Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Máxima Potencia Configurable (Vatios)	2100 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal
Wave Type	Onda senoidal
La Ranura Para Destornillador	92 % - tipo de cable: carga completa)
Distorsión Armónica	Less than 3 % ((*))
Crest Factor ((*))	3:1
Bypass Type	Desviación interna (automática y manual)
Información Adicional	Configuración de tensión de salida para 208 o 240

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA
-----------------------------	-----

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C

Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	55 dBA
Disipación Térmica Online	636 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones y manejo

Ranuras Libres	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Interruptor De Emergencia (Epo)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	555 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	34,7 cm
Paquete 1 Ancho	60,3 cm
Paquete 1 Longitud	98 cm
Paquete 1 Peso	63,507 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)